




Verbindingskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
Materialen		TPU; PBT
Materiaal gegoten onderdeel		TPU / PBT
Materiaal overwerpmoer		PBT / PA (polyamide)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PBT; Vergrendeling: PBT



E70124




Verbindingskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PBT; Vergrendeling: PA (polyamide)

