

Verbindingskabel

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld





Verbindingskabel

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

