



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH030MSS0001A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld		



E70150



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH030MSS0001A03

Aansluiting

1	BN
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw