



## Aansluitkabel met connector female

AD0GB030PLS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20428

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |          |
|------------------|-----|----------|
| Voedingsspanning | [V] | < 250 AC |
|------------------|-----|----------|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -40...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Beschermklasse |  | IP 68 |
|----------------|--|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 26 x 26 x 60 |
|------------|------|--------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialen |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                             |  |     |
|-----------------------------|--|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel |  | TPU |
|-----------------------------|--|-----|

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| Materiaal overwerpmoer |  | PA (polyamide) |
|------------------------|--|----------------|

## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

# E70165



## Aansluitkabel met connector female

ADOGB030PLS0002E03

### Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (22 x Ø 0,2 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide)



### Aansluiting



|         |               |
|---------|---------------|
| BN =    | Aderkleuren : |
| BU =    | bruin         |
| GN/YE = | blauw         |
|         | groen / geel  |