


Aansluitkabel met connector female

ADOAB030PLS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E70168

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 68
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	43 x 26 x 35
------------	------	--------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
------------------------	--	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E70167



Aansluitkabel met connector female

ADOAB030PLS0002E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BU =	bruin
GN/YE =	blauw
	groen / geel