


# E70170



## Zelfbedraadbare connector female

SDOGB030ZDSFKPG



### Elektrische eigenschappen

|                             |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------|
| Voedingsspanning            | [V] | < 300 AC/DC |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A] | 12          |

### Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...85 |
| Beschermklasse       |      | IP 67    |

### Mechanische eigenschappen

|                             |      |               |
|-----------------------------|------|---------------|
| Gewicht                     | [g]  | 54,2          |
| Afmetingen                  | [mm] | 27 x 27 x 83  |
| Materiaal gegoten onderdeel |      | PBT           |
| Materiaal overwerpmoer      |      | zinkdrukgiets |

### Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

# E70170



## Zelfbedraadbare connector female

SDOGB030ZDSFKPG

### Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelmantel: Ø 8...10 mm

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PBT; Vergrendeling: zinkdrukgiets



### Aansluiting

