


Aansluitkabel met stekker male

ASTGB040PLS0005E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------	-----	-----------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 55
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)

Opmerkingen

Opmerkingen	Pin 2 voorijlend
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide); Aandraaimoment: 0,5 Nm





Aansluitkabel met stekker male

ASTGB040PLS0005E04

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit