


Zelfbedraadbare stekker

SSTGB040ZDSFKPG



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	9

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	49,3
Afmetingen	[mm]	27 x 27 x 86
Materiaal gegoten onderdeel		PBT
Materiaal overwerpmoer		zinkdruk giet

Opmerkingen

Opmerkingen		Pin 4 voorijlend
Verpakkingseenheid		1 stuk

E70176



Zelfbedraadbare stekker


SSTGB040ZDSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 8...10 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PBT; Vergrendeling: zinkdrukgiets



Aansluiting

