


AS-Interface vlakkabelaftakking

FK-Abgriff M12 2polig VA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 24 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	PA (polyamide); Overwerpmoer: roestvast staal; Afdichting: FKM
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide)

