


AS-Interface vlakkabelaftakking

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E70471

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	16
Materialen	Afdichting: NBR; behuizing: PA (polyamide); O-ring: FKM; schroeven: 1.4305 (roestvast staal / 303); Overwerpmoer: 1.4305 (roestvast staal / 303); contactpen: Brons verguld	

Opmerkingen

Opmerkingen	vorm afdichting
	overwerpmoer vergrendeld
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



E70271



AS-Interface vlakkabelaftakking

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Aansluiting

	AS-i vlakkabel geel
1	ASi +
3	ASi -
	AS-i vlakkabel zwart
1	+ 24 V DC
3	0 V