


Ondervoet voor AS-Interface module

EMC-ROD

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 massadraad



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67)
----------------	---

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	69,5
---------	-----	------

Behuizing	Rail- en wandmontage
-----------	----------------------

Afmetingen	[mm]	45 x 80 x 20
------------	------	--------------

Materialen	PBT
------------	-----

Toebehoren

Leveringsomvang	connector voor aansluiting aarding
-----------------	------------------------------------

Toebehoren (optioneel)	kap:, voor AS-i module, AC3000
------------------------	--------------------------------

Ondervoet voor AS-Interface module

EMC-ROD

Opmerkingen

Opmerkingen

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluiting



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	aarding