




AS-Interface vlakkabelaftakking

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Toepassingsgebied		
Uitvoering		AS-i / 24 V
Elektrische eigenschappen		
Stroombelasting gezamenlijk [A]		2
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-30...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		80; (31 °C; lineair afnemend tot 50% (40 °C))
Max. hoogte boven NAP [m]		2000
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Vervuilingsgraad		2
Toelatingen / testen		
EMC		EN 61000-6-2
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		104
Materialen		metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FPM; O-ring: EPDM
Aandraaimoment [Nm]		2,5; (bevestigingsmoeren)

**AS-Interface vlakkabelaftakking**

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Momentsleutel, E70390


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm

**Aansluiting**

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.