
E74210

AS-Interface vlakkabel

Flat cable 100 meter TPE bk



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor toepassing van doordringtechniek
Applicatie		Externe 24 V spanningsdoorvoering
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	24 DC; (Piekspanning 300 V)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...105
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	6752
Opmerkingen		
Opmerkingen		100 m Levervorm: op rol
Verpakkingseenheid		100 m
Elektrische aansluiting		
Kabel: 100 m, TPE, zwart; 2 x 1,5 mm²		