

E74215



AS-Interface vlakkabel

Flat cable 100 meter TPE bk



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor toepassing van doordringtechniek
Applicatie	Externe 24 V spanningsdoorvoering

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC; (Piekspanning 300 V)
----------------------	-----------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...105
---------------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	8021
-------------	------

Opmerkingen

Opmerkingen	100 m op haspel
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 100 m, TPE, zwart; 2 x 1,5 mm²