




AS-Interface vlakkabelaftakking

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Toepassingsgebied		
Uitvoering		AS-i
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	97,4
Materialen		behuizing bovendeel: PUR; behuizing onderste deel: PA 6.6; Schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen		
Opmerkingen		De vlakkabe kan niet in de verdeler eindigen. Gebruik een vlakkabel of goede krimprous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid		1 stuk

E79995




AS-Interface vlakkabelaftakking

FC connector PVC V2A 2m

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Aansluiting



bruin	AS-i +
blauw	AS-i -