
E80409

RFID-tag

ID-TAG/86 x 54 /04



Elektrische eigenschappen		
Zendfrequentie	[MHz]	860...960
Opslagruimte	[bit]	192
Geheugentype		EEPROM
Chip type		Impinj Monza 4QT
Elektronische prodcutcode (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID standaard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. leescycli		onbegrensd
Max. schrijfcycli		100000
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-35...50
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	49
Afmetingen	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materialen		behuizing: PVC
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		10 stuk

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5