


E80120



Stekkerdeel

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Netvoeding
2 M12-stekker



Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	90...264
Uitgangsspanning DC	[V]	24
Beschermklasse		II
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	200
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Ingangsstroom (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Uitgangen

Totale gemeenschappelijke uitgangsstroom	[A]	1
--	-----	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...40
Beschermklasse		IP 40; (M12-stekker: IP 69K)

Toelatingen / testen

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	203,5
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	74 x 29 x 39,7
Materialen		behuizing: kunststof zwart;

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E80120




Stekkerdeel

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connector: 1 x M12; codering: A



1	+
3	-