


RFID-tag

ID-TAG/D30x20/01

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
-----------------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	0,125
Opslagruimte [bit]	363
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-25...180

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	23
Afmetingen [mm]	Ø 30 / L = 20
Materialen	PU

Opmerkingen

Opmerkingen	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Verpakkingseenheid	1 stuk