




RFID-tag

ID-TAG/R30X10/04



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief)	[°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief)	[°C]	100

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie	[MHz]	865...870
Opslagruimte	[bit]	128
Max. leescycli		onbegrensd
Max. schrijfcycli		100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	8,75
Afmetingen	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materialen		PU zwart

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-