




## RFID-tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



## Elektrische eigenschappen

|                                    |        |            |
|------------------------------------|--------|------------|
| Zendfrequentie                     | [MHz]  | 13,56      |
| Opslagruimte                       | [bit]  | 896        |
| Geheugentype                       |        | EEPROM     |
| Chip type                          |        | ICODE SLIX |
| Aantal blokken                     |        | 28         |
| Blokgrootte                        | [Byte] | 4          |
| Unique Identification Number (UID) | [Byte] | 8          |
| RFID standaard                     |        | ISO 15693  |
| Max. leescycli                     |        | onbegrensd |
| Max. schrijfcycli                  |        | 100000     |

## Toelatingen / testen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Zendtoelating | ISO 15693 |
|---------------|-----------|

## Mechanische eigenschappen

|                   |      |                                                     |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Gewicht           | [g]  | 939,8                                               |
| Wijze van montage |      | montage op niet-metalen oppervlakten; (Zelfklevend) |
| Afmetingen        | [mm] | 50 x 80 x 0,1                                       |
| Materialen        |      | PP; plakmiddel: HL2                                 |

## Opmerkingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Verpakkingseenheid | 500 stuk |
|--------------------|----------|



## RFID-tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

### Aanvullende informatie

#### Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 22  |
| ANT411 / DTI411                            | 35  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 120 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 50  |
| ANT600 / DTI600                            | 250 |