

E89103



Digitaal display

DISPLAY/DX340/24VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E89106

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Toepassingsgebied

Applicatie

Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC [Hz] 47...63

Voedingsspanning [V] 24 AC

Stroomopname [mA] 200

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] 0...45

Beschermklasse IP 44; (aan de voorkant)

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage paneeluitsparing: 91 x 43 mm

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave 7-segments-LED-display, rood 6-digit 15 mm

Elektrische aansluiting

Aansluiting