



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DX2003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Toepassingsgebied

Applicatie

Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC [Hz]

47...63

Voedingsspanning [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Stroomopname [mA]

200

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

0...45

Beschermklass

IP 44; (aan de voorkant)

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage

paneeluitsparing: 91 x 43 mm

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

7-segments-LED-display, rood 6-digit 15 mm

4 x LED, rood

Elektrische aansluiting

Aansluiting