

E89124



Digitaal display

DISPLAY/DA340

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available



Toepassingsgebied

Applicatie	weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren
------------	---

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Stroomopname	[mA]	200

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...45
Beschermklasse		IP 44; (aan de voorkant)

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	paneeluitsparing: 91 x 43 mm
-------------------	------------------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	7-segments-LED-display, rood 6-digit 15 mm 4 x LED, rood
----------	---

Elektrische aansluiting

Aansluiting