


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80



Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	226,5
Afmetingen [mm]	33 x 60 x 118,2
Materialen	PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M12

Toebehoren


Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 4

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Aansluiting



EBC003



Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

