




Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	303,5
Afmetingen [mm]	33 x 60 x 152
Materialen	PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler	8
Uitvoering connector	M12

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 8

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Aansluiting





Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

