


EBC010



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering; Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen
Siliconenvrij	ja
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	12
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS


Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	304,5	
Behuizing	rechthoekig	
Wijze van montage	Achterwandmontage	
Afmetingen [mm]	152 x 60 x 33	
Materialen	behuizing: PA (polyamide)	
Aantal poorten centraalverdeler	8	
Uitvoering connector	M12	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2 labelhouder: 8	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Aansluiting		
Connector: 1 x M23; Contactpinnen: 12, verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

