


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80



Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	303,5
Afmetingen	[mm]	33 x 60 x 152
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12

Toebehoren


Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Aansluiting

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

