



Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----



Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0015H19

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67; IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	2261
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 127
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigcycli	> 2 Mio.
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	16 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2
		labelhouder: 8
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - sleuf		
Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		

Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0015H19

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel

EBC042

Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0015H19

