




Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4; (per pin: 2; per groep: 8)
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...40
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60



Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0010E15

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	880
Afmetingen	[mm]	22 x 60 x 125
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		6
Uitvoering connector		M12

Toebehoren

Leveringsomvang	labelhouder: 6
-----------------	----------------

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, zwart, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm






Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0010E15

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN/YE =	groen / geel
WH =	wit