


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen)



Centrale verdeler


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	109,5
Afmetingen	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materialen		PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M8
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		DIN rail adapter:, E73006
		Beschermkapje: M8, E73005
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		
Connector: 1 x M16; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld		

Centrale verdeler

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

