


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Beschermklasse III

Stroombelasting per module / steekplaats [A] 2

Stroombelasting gezamenlijk [A] 2

Uitgangen

Elektrische uitvoering NPN

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...80

Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -5...60

Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 88

Afmetingen [mm] 23,7 x 30 x 85,4

Materialen PBT-GF20; messing vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld

Centrale verdeler

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M8

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren


Toebehoren (optioneel)	DIN rail adapter:, E73006
	Beschermkapje: M8, E73005

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



EBC060



Centrale verdeler

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

