




| Toepassingsgebied                        |      |                                              |
|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen                 |      | Vergulde contacten                           |
| Elektrische eigenschappen                |      |                                              |
| Voedingsspanning                         | [V]  | 15...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
| Beschermklasse                           |      | III                                          |
| Stroombelasting per module / steekplaats | [A]  | 2                                            |
| Stroombelasting gezamenlijk              | [A]  | 2                                            |
| Uitgangen                                |      |                                              |
| Elektrische uitvoering                   |      | PNP                                          |
| Omgevingsvariabelen                      |      |                                              |
| Omgevingstemperatuur                     | [°C] | -25...80                                     |



## Centrale verdeler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60                       |
| Beschermklasse                       | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen) |

## Mechanische eigenschappen

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht [g]                     | 128,5                           |
| Materialen                      | PBT-GF20; messing vernikkeld    |
| Materiaal gegoten onderdeel     | PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld |
| Aantal poorten centraalverdeler | 8                               |
| Uitvoering connector            | M8                              |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 8 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |

## Toebehoren


|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Toebehoren (optioneel) | Beschermkapje: M8, E73005 |
|------------------------|---------------------------|

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting - Aansluiting


Connector: 1 x M12; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



## Centrale verdeler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

