


# EBF012



## Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



### Toepassingsgebied

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
| Siliconenvrij            | ja                                 |

### Elektrische eigenschappen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Voedingsspanning [V]            | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Beschermklasse                  | III                                       |
| Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3   |

### Omgevingsvariabelen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur [°C]              | -25...80                    |
| Opmerking voor de omgevingstemperatuur | cULus: ...65 °C             |
| Beschermklasse                         | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Toelatingen / testen

|                |                       |         |
|----------------|-----------------------|---------|
| UL-goedkeuring | industriële voedingen | Class 2 |
|                | File nummer UL        | E191684 |

### Mechanische eigenschappen

|                        |  |
|------------------------|--|
| Gewicht [g]            | 28,7   |
| Materialen             | behuizing: PA (polyamide) grijs; Halogeen vrij |
| Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L)                |
| Materiaal afdichting   | EPDM   |

### Opmerkingen


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

### Elektrische aansluiting

, PUR; vlamwerend (IEC 60332-2, UL: FT2)

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!






## Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

### Elektrische aansluiting

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M8; codering: A; Contactpinnen: 3, verguld; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM;  
Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm

