


Centrale verdeler

ZDO8H050VAS000---KA



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

2

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12; (...40 °C)

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

**Centrale verdeler**

ZDO8H050VAS000---KA

Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	404,5
Afmetingen	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materialen		behuizing: PBT-GF30
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12

Toebehoren

Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2
		labelhouder: 10
		Gereedschap voor kooiveerklemmen


Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Aansluitklemmen: 19 x ; Wartel: PG11


Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Centrale verdeler

ZDO8H050VAS000---KA

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm