


Zelfbedraadbare stekkerplaats voor mobiele besturingen

BasicContact-Set/for CR0421



- 1 kabelschoenen 2,8 x 0,8 mm
- 2 kabelschoenen 6,3 x 0,8 mm
- 3 kabelschoenen 6,3 x 0,8 mm volledig geïsoleerd
- 4 Contacten voor automobiel zekeringhouder
- 5 Ringkabelschoen

Toepassingsgebied

Uitvoering voor BasicRelay, voor volledige bezetting van een BasicRelay, CR0421

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	85,5
Afmetingen [mm]	134,5 x 50,6 x 210



Zelfbedraadbare stekkerplaats voor mobiele besturingen

BasicContact-Set/for CR0421

Toebehoren	
Leveringsomvang	kabelschoenen voor relaisaansluitingen: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	kabelschoenen voor relaisaansluitingen: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	kabelschoenen voor relaisaansluitingen: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	kabelschoenen voor potentiaalverdeler: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), volledig geïsoleerd DIN 46245
	Contacten voor automobiel zekeringhouder: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	Contacten voor automobiel zekeringhouder: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	ringkabelschoenen voor voedingsspanning: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	ringkabelschoenen voor voedingsspanning: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	Moeren: 1 x M6, verzinkt ISO 4032
	Moeren: 1 x M8, verzinkt ISO 4032
Elektrische aansluiting	
Aansluitklemmen:	