


## DC/DC omzetter

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



## Toepassingsgebied

Uitvoering

behuizingsmodule

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

18...36 DC

## Uitgangen

Uitgangsspanning

[V]

10

Kortsluitbeveiliging

ja

Beschermd tegen  
overbelasting

ja

## Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid

 $\pm 2 \%$ 

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...71

Beschermklass

IP 67

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

71

Afmetingen

[mm]

54 x 34 x 15

Materialen

behuizing: Polyamide glasvezelversterkt volledig volgegoten

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

## Elektrische aansluiting

Kabel: 0,28 m; Adereinden voorzien van adereindhulzen

## ingang

rood

18...36 V

zwart

GND

## Uitgang

zwart

10 V DC

blauw

GND