


## Y-verbindingskabel

### Multicable 1 x Y-Jumper M12

Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



## Toepassingsgebied

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
|--------------------------|---------------|

## Elektrische eigenschappen

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Voedingsspanning            | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Beschermklasse              |     | II                  |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A] | 4                   |

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -20...90 |
|----------------------|------|----------|



## Y-verbindingskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

|                                                                      |      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bewegend)                                      | [°C] | -20...90                    |
| Opslagtemperatuur                                                    | [°C] | -25...55                    |
| Luchtvochtigheid bij opslag                                          | [%]  | 10...100                    |
| Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beschermklasse                                                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mechanische eigenschappen

|                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Gewicht                     | [g] | 867 |
| Materiaal gegoten onderdeel |     | TPU |
| Materiaal afdichting        |     | FKM |

### Opmerkingen


|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N.B.               | Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads" |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                            |

### Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - stekker

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: M12; Behuizing: TPU, oranje; Afdichting: FKM

### Elektrische aansluiting - stekker


Connector: M12; Behuizing: TPU, oranje



## Y-verbindingskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

### Diagrammen en curves



Derating  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Omgevingstemperatuur [°C]

Y Stroom [A]