


Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0010C05



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten;
Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Beschermlasse

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Totale stroombelasting (UL)

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur

cULus: ...75

Omgevingstemperatuur
(bewegend)

[°C]

-25...90

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur
bewegend

cULus: ...75

Beschermlasse

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

402,8

Afmetingen

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

Materialen

behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen

ja



Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0010C05

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	≥ 2 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm;
Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit