


Y-verbindingskabel

YSDGHB0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

24 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting gezamenlijk [A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

53

Materiaal gegoten onderdeel

TPU / TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Materiaal afdichting

Viton

Uitvoering connector

M12

Toepasbaar in kabelrupsen

ja



Y-verbindingskabel

YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigradius voor niet bewegende installatie	min. 5 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m > 2 Mio.

Opmerkingen

N.B.	Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker C


Connector: M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: Overwerpmoer, messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Y-verbindingskabel

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker A

Connector: M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: Overwerpmoer, messing, vernikkeld; Afdichting: Viton; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!



Elektrische aansluiting - bus B

Connector: M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: Overwerpmoer, messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!

