


EVC16A



Aansluitkabel met stekker male

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)

Toelatingen / testen

Keurmerken	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-apparaatkenmerk	II 3G Ex nA IIC Gc
	II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	198,2
Materialen	behuizing: TPU oranje
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L);
Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm



EVC16A



Aansluitkabel met stekker male

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Aderkleuren :
BN = zwart
BU = bruin
WH = blauw
 wit