


EVC16A



Aansluitkabel met stekker male

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)
Toelatingen / testen		
Keurmerken	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U	
ATEX-apparaatkenmerk	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	198,2
Materialen	behuizing: TPU oranje	
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

EVC16A



Aansluitkabel met stekker male

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit