


EVC30A



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten
Verfbestendig	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)

Toelatingen / testen

Keurmerken	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-apparaatkenmerk	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	2482,3
Afmetingen [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materialen	behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

EVC30A



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

Elektrische aansluiting


Kabel: 80 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit