


## Aansluitkabel met connector female

ADOGH046VAS0025P04



### Toepassingsgebied

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
| Applicatie               | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie                  |
| Siliconenvrij            | ja                                                                           |

### Elektrische eigenschappen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Voedingsspanning [V]            | 10...36 DC |
| Beschermklasse                  | II         |
| Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4          |

### Uitgangen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrische uitvoering | PNP |
|------------------------|-----|

### Omgevingsvariabelen

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur [°C]            | -25...100                   |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | 5...100                     |
| Beschermklasse                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mechanische eigenschappen

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Gewicht [g]               | 770,3                                         |
| Afmetingen [mm]           | 15,5 x 15,5 x 45                              |
| Materialen                | behuizing: PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM |
| Materiaal overwerpmoer    | 1.4404 (roestvast staal / 316L)               |
| Toepasbaar in kabelrupsen | ja                                            |



## Aansluitkabel met connector female

ADOGH046VAS0025P04

|                           |                                      |                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepasbaar in kabelrupsen | buigradius bij bewegende applicaties | min. 10 x kabeldiameter                                                                                   |
|                           | bewegingssnelheid                    | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup> |
|                           | buigcycli                            | > 1 Mio.                                                                                                  |
|                           | torsiebelasting                      | ± 180 °/m                                                                                                 |

### Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 4 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 2 x LED, groen |

### Opmerkingen


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

### Elektrische aansluiting


Kabel: 25 m, MPPE, Halogeen vrij, oranje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



### Aansluiting



#### Aderkleuren

|    |       |
|----|-------|
| BK | zwart |
| BN | bruin |
| BU | blauw |
| WH | wit   |