


## Aansluitkabel met connector female

ADOAH043SCS0010T04



| Toepassingsgebied                               |                                                                              |                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bijzondere eigenschappen                        | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |                    |
| Applicatie                                      | Lasapplicaties                                                               |                    |
| Siliconenvrij                                   | ja                                                                           |                    |
| Elektrische eigenschappen                       |                                                                              |                    |
| Voedingsspanning                                | [V]                                                                          | 10...36 DC         |
| Beschermklasse                                  |                                                                              | II                 |
| Stroombelasting gezamenlijk                     | [A]                                                                          | 4                  |
| Totale stroombelasting (UL)                     | [A]                                                                          | 3                  |
| Uitgangen                                       |                                                                              |                    |
| Elektrische uitvoering                          | PNP                                                                          |                    |
| Omgevingsvariabelen                             |                                                                              |                    |
| Omgevingstemperatuur                            | [°C]                                                                         | -25...90           |
| Opmerking voor de omgevingstemperatuur          | cULus: ...75                                                                 |                    |
| Omgevingstemperatuur (bewegend)                 | [°C]                                                                         | -25...90           |
| Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend | cULus: ...75                                                                 |                    |
| Beschermklasse                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                  |                    |
| Mechanische eigenschappen                       |                                                                              |                    |
| Gewicht                                         | [g]                                                                          | 326,2              |
| Afmetingen                                      | [mm]                                                                         | 26,5 x 15,5 x 36,5 |



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH043SCS0010T04

|                           |                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialen                | behuizing: TPU zwart transparant; Afdichting: FKM |                                                                                                           |
| Materiaal overwerpmoer    | messing, anti-aangroei                            |                                                                                                           |
| Toepasbaar in kabelrupsen | ja                                                |                                                                                                           |
| Toepasbaar in kabelrupsen | buigradius bij bewegende applicaties              | min. 10 x kabeldiameter                                                                                   |
|                           | bewegingssnelheid                                 | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup> |
|                           | buigcycli                                         | > 2 Mio.                                                                                                  |
|                           | torsiebelasting                                   | ± 180 °/m                                                                                                 |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel  |
|          | schakelstatus | 1 x LED, wit   |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |

## Opmerkingen


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); lasspatbestendig; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



## Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| WH = | wit           |