




Verbindingskabel voor aansluiting van
veiligheidslichtschermen

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Uitvoering	Voor aansluiting van veiligheidslichtschermen / -inloopbewaking met OSSD, voor de zender	
Applicatie	geconfigureerd voor "korte reikwijdte"	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 36 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	44,8
Materialen		TPU oranje; PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		TPU / PA
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Verbindingskabel voor aansluiting van veiligheidslichtschermen

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PA, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PA, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GY = grijs
WH = wit