


## Inductieve sensor

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Producteigenschappen

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Elektrische uitvoering | PNP/NPN      |
| Uitgangsfunctie        | maakcontact  |
| Schakelafstand [mm]    | 40           |
| Behuizing              | rechthoekig  |
| Afmetingen [mm]        | 92 x 80 x 40 |

## Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
| Beschermklasse       | II         |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |

## Uitgangen

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP/NPN     |
| Uitgangsfunctie                                     | maakcontact |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 4,6         |
| Minimale belastingsstroom [mA]                      | 4           |
| Max. ruststroom [mA]                                | 0,6         |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400         |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 90          |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja          |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend   |
| Beschermde tegen overbelasting                      | ja          |



# ID9917

## Inductieve sensor

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US



### Aansluiting

