




Taster fotocel

AFK3050BBPKG/M/US-104



Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 15
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; ("Coolant")
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	1048
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	34,8
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Schroefdraadtype		M12 x 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Taster fotocel

AFK3050BBPKG/M/US-104

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

