




Taster fotocel

AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104



Producteigenschappen		
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...100
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	1048
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	84,5
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Schroefdraadtype		M12 x 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12; codering: A		

