
KI5066

Capacitieve sensor

KIA2010-ASI /US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 aardring

Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Schakelafstand	[mm]	4...10
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	20...32 DC
Stroomopname	[mA]	50
Ompoolbeveiligd		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Schakelfrequentie DC	[Hz]	40
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	4...10
Schakelafstand instelbaar		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80

KI5066

Capacitieve sensor

KIA2010-ASI /US-100

Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
AS-i parameters			
AS-i I/O configuratie	[hex]	1	
AS-i ID-code	[hex]	F	
AS-i certificaat		00501	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		cilindrisch schroefdraad	
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5	
Schroefdraadtype		M30 x 1,5	
Materialen		messing vernikkeld; PBT	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
		Instelhulp	1 x LED, rood
Optische instelhulp		ja	
Toebehoren			
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2	
		schroevendraaier: 1	
Opmerkingen			
Opmerkingen		Veilige werkafstand: ca. 10...80 % van Sn	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



KI5066

Capacitieve sensor

KIA2010-ASI /US-100

Aansluiting

