


KT5005



Capacitieve handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 100 / L = 11

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	statisch
------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III

KT5005



Capacitieve handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Ompoolbeveiligd	ja	
Max. opstarttijd	[ms]	500
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	PNP	
Uitgangsfunctie	maakcontact	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Reactietijden		
Reactietijd	[ms]	35
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)	
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	394
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	158,5
Afmetingen	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materialen	Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart; Gekleurde afdekking: PC/ABS groen	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Afdekking in verschillende kleuren	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

KT5005




Capacitieve handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR

Aansluiting



1	bruin
3	blauw
4	zwart